

**Garant****Borrstång, Vänster, Utkragningslängd / plattstorlek L: 60/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	272172 60/16
GTIN	4045197430731
Artikelklass	21W

**Beskrivning**

**leveransinnehåll:**  
**Med underläggsplatta 1,5°**

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsskruv	279810 2
Vändskärsstorlek	16 mm
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	29 mm
Mittförskjutning $L_3$	16,3 mm
totallängd L	250 mm
Invändig	ja
Underläggsplatta 1,5°	272630 1,5
Skruv för underläggs-platta	279824 1
Skaftdiameter $D_5$	32 mm
Halsbredd $L_4$	25 mm
Användning	Vänster
Produktslag	Borrstång

**Tillbehör**

Underläggsplatta för invändiga skärhållare Lutningsvinkel 1,5 grad	272630 1,5
Spännskruv	272500
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Spännskruv Typ 2	279810 2
Skruv för underläggsplatta Typ 1	279824 1
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500