



Sugande mattor, 0,8×30 m, Användningsområden: UNI



Beställningsdata

Ordernummer	084391 UNI
GTIN	2050001710772
Artikelklass	08J

Beskrivning

Utförande:

Olje- och kemikalieuppsamlingsduk med **enastående uppsugningsförmåga (upp till 20 gånger den egna vikten), och därmed mycket låga saneringskostnader eftersom avfallet blir mycket mindre**. Uppsamlingsduken är gjord av 100 % polypropen och **lämplig för nästan alla kemikalier**. Avsevärt bättre säkerhet och renlighet – varken vätskor eller granulat på golvet. **Ett färgkodningssystem anger dukarnas användningsområde**.

Artiklar av typ **OIL** suger bara upp olja (t.ex. för att avskilja olja från vatten eller vid användning utomhus). Artiklar av typ **UNI** suger upp alla vätskor (t.ex. olja, vatten, kemikalier).

Sugande mattor med **trelagerstruktur** och en **tät, halkfri folie**. Idealisk för placering i gångar och produktionsytor och som skydd runt maskiner. Den vätska som samlas upp stannar kvar i uppsugningsmaterialet. **100 % golvskydd**.

Teknisk beskrivning

Användningsområden	UNI
Färg	svart
maximal uppsamlingsvolym	103 l

Leveransinnehåll antal/kartong

1

Produktslag

Matta