

**HOLEX®****Reduceringshylsa MK-skaft med medbringare, form AD, SK 50kort, MK invändigt: 2****Beställningsdata**

Ordernummer	301200 2
GTIN	4045197145925
Artikelklass	32A

**Beskrivning****Utförande:**

- Slipad in- och utvändigt.
- Med Balluffchip-hål.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308810 – 308830.

Hållare norm: DIN 69871

Hållare norm: ISO 7388-1

Form: AD

Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 12000 min<sup>-1</sup>

Rundgångsnoggrannhet: ≤ 8 µm

utkagningslängd A-mått: 60 mm

Utvändig-Ø D: 32 mm

**Teknisk beskrivning**

Invändig morsekona	2
utkagningslängd A-mått	60 mm
Utvändig-Ø D	32 mm
fäste	SK 50kort
Hållare norm	DIN 69871
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 12000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 8 μm

## Tillbehör

Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtappar Form B passar för konor 50	308640 50
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtappar tätad passar för konor 50	308660 50
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 50	308700 50
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308795 50
Chucknyckel för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 50 SK	308830 50
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 50	308720 50
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308785 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtappar Form A passar för konor 50	308600 50
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 50 SK	308810 50
Chucknyckel för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 50 SK	308820 50
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 50 SK	308812 50
Dragtappar tätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtappar tätad, form A passar för konor 50	308610 50
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308765 50

Dragtappar tätad, form B passar för konor 50

308620 50