

**Garant****Ändfräsdorn Form ADB med kylkanalhål, SK 50 A = 100, Dorndiameter d1: 27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301130 27
GTIN	4045197285799
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Kort utförande.
- Förstorad kraganliggningsyta.
- Med RFID/balluff-spånhål.
- Med 4 kylkanalhål.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).

**leveransinnehåll:**

Inklusive låsskruv.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnyckel nr 309840. Fräsa- och dragningskruvar nr 309860; 309861.

**Teknisk beskrivning**

passande specialnyckel nr 309840	27
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	27
utkragningslängd A-mått	100 mm
Dorndiameter d <sub>1</sub>	27 mm
Frässpindellängd L <sub>4</sub>	21 mm

Utvändig-Ø D	60 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	27 mm
fäste	SK 50 A = 100
Norm	DIN 6357
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

## Tillbehör

Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Specialnyckel för dorn-Ø 27 mm	309840 27
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 50	308720 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50

Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Fräslåsskruv för dorn-Ø 27 mm	309860 27
Fräslåsskruv för dorn-Ø 50 mm	309860 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Specialnyckel för dorn-Ø 50 mm	309840 50