

**Garant****Ändfräsdorn Form ADB med kylkanalhål, SK 50 A = 100, Dorndiameter d1: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301130 32
GTIN	4045197285805
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Kort utförande.
- Förstorad kraganliggningsyta.
- Med RFID/balluff-spånhål.
- Med 4 kylkanalhål.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).

**leveransinnehåll:**

Inklusive låsskruv.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnyckel nr 309840. Fräsåtdragningsskruvar nr 309860; 309861.

**Teknisk beskrivning**

Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	32
utkragningenslängd A-mått	100 mm
Frässpindellängd L <sub>4</sub>	24 mm
passande specialnyckel nr 309840	32
Dorndiameter d <sub>1</sub>	32 mm

Utvändig-Ø D	78 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	32 mm
fäste	SK 50 A = 100
Norm	DIN 6357
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

## Tillbehör

Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Specialnyckel för dorn-Ø 32 mm	309840 32
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50

Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Specialdragtapp, utan innergätagätad passar för konor 50	308720 50
Fräslåsskruv för dorn-Ø 32 mm	309860 32
Fräslåsskruv för dorn-Ø 50 mm	309860 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Specialnyckel för dorn-Ø 50 mm	309840 50