

Garant**Ändfräsdorn Form ADB med kylkanalhål, SK 40 A = 100, Dorndiameter d1: 22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301030 22
GTIN	4045197285652
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Kort utförande.
- Förstorad kraganliggningsyta.
- Med RFID/balluff-spånhål.
- Med 4 kylkanalhål.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnyckel nr 309840. Fräsåtdragningsskruvar nr 309860; 309861.

Teknisk beskrivning

Frässpindellängd L ₄	19 mm
utkragningenslängd A-mått	100 mm
passande specialnyckel nr 309840	22
Dorndiameter d ₁	22 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	22

Utvändig-Ø D	48 mm
Spännhylsa D ₁	22 mm
fäste	SK 40 A = 100
Norm	DIN 6357
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

Tillbehör

Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Specialnyckel för dorn-Ø 40 mm	309840 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Fräslåsskriv för dorn-Ø 22 mm	309860 22
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40

Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Fräslåsskriv för dorn-Ø 40 mm	309860 40
Specialnyckel för dorn-Ø 22 mm	309840 22
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 40	308700 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40