

Garant**Ändfräsdorn Form ADB med kylkanalhål, SK 50kort, Dorndiameter d1: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301090 40
GTIN	4045197285768
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Kort utförande.
- Förstorad kraganliggningsyta.
- Med RFID/balluff-spånhål.
- Med 4 kylkanalhål.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnyckel nr 309840. Fräsa- och dragningskruvar nr 309860; 309861.

OBS!:

Med 4 gängade hål för fastsättning av verktygshållare enligt DIN 2079.

Teknisk beskrivning

passande specialnyckel nr 309840	40
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	40
Frässpindellängd L ₄	27 mm
Dorndiameter d ₁	40 mm

utkragningslängd A-mått	50 mm
Utvändig-Ø D	89 mm
Spännhylsa D ₁	40 mm
fäste	SK 50kort
Norm	DIN 6357
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

Tillbehör

Specialnyckel för dorn-Ø 40 mm	309840 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 50	308720 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Fräslåsskruv för dorn-Ø 40 mm	309860 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Fräslåsskruv för dorn-Ø 50 mm	309860 50
Specialnyckel för dorn-Ø 50 mm	309840 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50

Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50