



## Ändfräsdorn Form A, SK 50kort, Dorndiameter d1: 22 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	301100 22
GTIN	4045197145796
Artikelklass	32A

### Beskrivning

#### Utförande:

- Från spänn-Ø 40 med 4 gänghål för fasthållning av fräskropp enligt DIN 2079.
- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Kort utförande.
- Större kragdiameter.
- Med Balluffchip-hål.

#### leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

#### Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600–308806, AB-chucknycklar nr 308810 – 308830, specialnyckel nr 309840.

Norm: DIN 6357

Hållare norm: DIN 69871

Hållare norm: ISO 7388-1

Form: A

Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min<sup>-1</sup>

Rundgångsnoggrannhet: ≤ 6 µm

utkragningslängd A-mått: 35 mm

Utvändig-Ø D: 48 mm

Frässpindellängd L<sub>4</sub>: 19 mm

Lös låsskruv 309860: 22

Passande specialnyckel 309840: 22

### Teknisk beskrivning

Dorndiameter $d_1$	22 mm
Frässpindellängd $L_4$	19 mm
utkragningslängd A-mått	35 mm
Passande specialnyckel 309840	22
Lös låsskruv 309860	22
Utvändig-Ø D	48 mm
fäste	SK 50kort
Norm	DIN 6357
Hållare norm	DIN 69871
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC

## Tillbehör

Chucknyckel för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 50 SK	308830 50
Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtappar tätad, form B passar för konor 50	308650 50
Chucknyckel för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 50 SK	308820 50
Dragtappar tätad passar för konor 50	308660 50
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308760 50
Specialnyckel för dorn-Ø 50 mm	309840 50
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 50 SK	308810 50
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308790 50

Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 50	308720 50
Dragtappar tätad, form A passar för konor 50	308610 50
Fräslåsskruv för dorn-Ø 22 mm	309860 22
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 50 SK	308812 50
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308795 50
Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 50	308700 50
Fräslåsskruv för dorn-Ø 50 mm	309860 50
Specialnyckel för dorn-Ø 22 mm	309840 22
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtappar Form B passar för konor 50	308640 50
Dragtappar tätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtappar Form A passar för konor 50	308600 50