



Kraftfull handbormaskin, Typ: 720547



Beställningsdata

Ordernummer	075155 720547
GTIN	4014586874463
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull bormaskin med varvtalsinställning för flexibel användning vid metallarbete.

- Höger/vänstergång för gängskärning upp till M12.
- Förstklassig Röhm metallsnabbchuck SUPRA SK.
- Vridmomentglidkoppling.
- Momentstabil 1200 W högkapacitetsmotor.

Fördel:

Högklassig Röhm metallsnabbspännchuck.

leveransinnehåll:

Inklusive snabbchuck 3 – 16 mm, sidohandtag.

OBS!:

Passande spiralborrar finns från nr 114000.

Teknisk beskrivning

maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
vikt	3,5 kg
maximal spiralborr-Ø i trä, 1:a växeln	50 mm
tillverkarens beteckning	BOS 16
borrchuckens spännvidd	3 - 16 mm

effektförbrukning	1200 W
chuckfäste	1/2 tum – 20 UNF
maximal spiralborr-Ø i stål, 1:a växeln	16 mm
varvtalsområde 1:a växeln	0 - 520 min ⁻¹
Energiförsörjning	Nätdriven
lämpligt för material	Stål
Produktslag	Borrmaskin