

**Garant****Ändfräsdorn Form ADB med kylkanalhål, SK 50 A = 160, Dorndiameter d1: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301150 50
GTIN	4045197285867
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Kort utförande.
- Förstorad kraganliggningsyta.
- Med RFID/balluff-spånhål.
- Med 4 kylkanalhål.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).

**leveransinnehåll:**

Inklusive låsskruv.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnyckel nr 309840. Fräsåtdragningsskruvar nr 309860; 309861.

**Teknisk beskrivning**

Dorndiameter d <sub>1</sub>	50 mm
utkragningslängd A-mått	160 mm
Frässpindellängd L <sub>4</sub>	30 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	50
passande specialnyckel nr 309840	50

Utvändig-Ø D	120 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	50 mm
fäste	SK 50 A = 160
Norm	DIN 6357
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

## Tillbehör

DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Specialnyckel för dorn-Ø 50 mm	309840 50
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 50	308720 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50

Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Fräslåsskruv för dorn-Ø 50 mm	309860 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50