

Garant**Reduceringshylsa MK-skaft med medbringare, form AD, SK 50kort, MK invändigt: 3****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 301170 3 |
| GTIN | 4045197285928 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

- Slipad in- och utvändigt.
- Med Balluff/RFID-chip-hål.

GARANT – Alla skaft hårbearbetade (god balans!).**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| utkragningslängd A-mått | 65 mm |
| Invändig morsekona | 3 |
| Utvändig-Ø D | 40 mm |
| fäste | SK 50kort |
| Hållare norm | ISO 7388-1 |
| Form | AD |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 12000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 8 µm |
| Produktslag | Hållaradapter |

Tillbehör

| | |
|---|-----------|
| Dragtappartätad, form A passar för konor 50 | 308610 50 |
| Dragtappartätad passar för konor 50 | 308660 50 |
| Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50 | 308830 50 |
| DragtapparForm A passar för konor 50 | 308600 50 |
| DragtapparForm B passar för konor 50 | 308640 50 |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 50 | 308790 50 |
| Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50 | 308615 50 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 50 | 308760 50 |
| Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50 | 308820 50 |
| Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50 | 308605 50 |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 50 | 308620 50 |
| Dragtapp 60°tätad passar för konor 50 | 308785 50 |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 50 | 308650 50 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 50 | 308765 50 |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 50 | 308795 50 |
| Specialdragtapp passar för konor 50 | 308740 50 |
| Specialdragtapp, utan innergätad passar för konor 50 | 308720 50 |