



NiMH-battericellset uppladdningsbart förladdad, Internationellt utförande: LR6



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 081575 LR6 |
| GTIN | 4013674309924 |
| Artikelklass | 08C |

Beskrivning

Utförande:

Laddbara batterier med **högsta kapacitet** för långa urladdningstider i miljövänlig NiMH-teknik – kan laddas upp till 1000 gånger.

Ny batteriteknik maxE. Levereras **uppladdade**. Kan användas efter 1 år utan uppladdning, **minimal självurladdning**, perfekt för lågförbrukare. Maximal laddningsström 1400 mA.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|---------------------|
| kemisk struktur | Nickel-metallhydrid |
| märkspänning | 1,2 V |
| Internationellt utförande | LR6 |
| återuppladdningsbar | ja |
| vikt per styck | 30 g |
| Antal ingående batterier | 2 |

| | |
|------------------|-------------|
| batterikapacitet | 2100 mAh |
| Batterityp | Mignon, AA |
| Produktslag | Akkumulator |