



**CCMW 060204, KBN05M, Typ: ME**

**Beställningsdata**

Ordernummer	265612 ME
GTIN	4960664598830
Artikelklass	25H

**Beskrivning**
**Utförande:**

MEGACOAT-belagda bornitridvändskär. MultiEdge; 2 skär per vändskär.

Sort: KBN05M

Eggutförande: ME

Skärdjup  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Matning  $f$ : 0,08 - 0,15 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 200 m/min

**Teknisk beskrivning**

Matning $f$	0,08 - 0,15 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Eggutförande	ME
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 200 m/min
Skärdjup $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Hörnradie	0,4 mm

Sort	KBN05M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	CBN
ISO-kod vändskär	CCMW 060204
Antal byten/skär	2
Produktnamnsattribut	KBN05M
Produktslag	Vändskär för svarvning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
torrt	lämplig		