

**Garant****Stickstålsplatta neutral, HB7130, Spårbredd w: 2,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273115 2,2
GTIN	4045197600806
Artikelklass	21J

**Beskrivning****Användningsdata:**

För sticksvärd nr 273551 – 273558.

**Teknisk beskrivning**

Spårbredd w	2,2 mm
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/v
Hörnradie	0,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	M
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7130
Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

**Användardata**

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	40 m/min	S
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		