

Garant**Sats underläggsplattor, Typ: EL****Beställningsdata**

Ordernummer	272660 EL
GTIN	4045197371768
Artikelklass	21J

Beskrivning**Innehåll:**

10 styck: Nr 272616
strl. -1,5; -0,5; 0; 0,5;
3×1,5; 2,5; 3,5; 4,5

OBS!:

Hållarna levereras utan fast lutningsvinkel med en 1,5° underläggsplatta.

Teknisk beskrivning

Bearbetningsriktning	Vänster
för plattstorlek L	22 mm
Produktslag	Underläggsplatta

Tillbehör

Bricka för skärhållare och svarvhållareEL/IR Lutningsvinkel 2,5 grad	272616 2,5
Bricka för skärhållare och svarvhållareEL/IR Lutningsvinkel 4,5 grad	272616 4,5

Bricka för skärhållare och svarvhållareEL/IR Lutningsvinkel 3,5 grad	272616 3,5
Bricka för skärhållare och svarvhållareEL/IR Lutningsvinkel -0,5 grad	272616 -0,5
Bricka för skärhållare och svarvhållareEL/IR Lutningsvinkel -1,5 grad	272616 -1,5
Bricka för skärhållare och svarvhållareEL/IR Lutningsvinkel 1,5 grad	272616 1,5
Bricka för skärhållare och svarvhållareEL/IR Lutningsvinkel 0 grad	272616 0
Bricka för skärhållare och svarvhållareEL/IR Lutningsvinkel 0,5 grad	272616 0,5