

Garant**Stickstålsplatta neutral, HB7130, Spårbredd w: 3,1 mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 273115 3,1 |
| GTIN | 4045197600813 |
| Artikelklass | 21J |

Beskrivning**Användningsdata:**

För sticksvärd nr 273551 – 273558.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|-------------------------------------|
| Spårbredd w | 3,1 mm |
| Matning f i stål < 900 N/mm ² | 0,1 mm/v |
| Hörnradie | 0,2 mm |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| Primäranvändning | M |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Sort | HB7130 |
| Antal byten/skär | 1 |
| Vändskärsplattprofil | neutral |
| Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| INOX < 900 N/mm ² | lämplig | 110 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | lämplig | 90 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | lämplig | 40 m/min | S |
| kontinuerligt | lämplig | | |
| oregelbundet | mindre lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |