

**DCMW 11T304, KBN35M, Typ: MET****Beställningsdata**

Ordernummer	265690 MET
GTIN	4960664544271
Artikelklass	25H

Beskrivning**Utförande:**

MEGACOAT-belagda bornitridvändskär. MultiEdge Tough; 2 skär per vändskär med speciell spånbreakför optimala resultat vid intermitterent bearbetning.

Sort: KBN35M

Eggutförande: MET

Skärdjup a_p : 0,05 - 0,5 mm

Matning f : 0,1 - 0,2 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 180 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,05 - 0,5 mm
Skärförhållande	snitt intermitterent
Matning f	0,1 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 180 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Eggutförande	MET

Sort	KBN35M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	CBN
ISO-kod vändskär	DCMW 11T304
Antal byten/skär	2
Produktnamnsattribut	KBN35M
Produktslag	Vändskär för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
intermittent	lämplig		
torrt	lämplig		