


CCMW 060208, KBN25M, Typ: ME

Beställningsdata

Ordernummer	265620 ME
GTIN	4960664528790
Artikelklass	25H

Beskrivning
Utförande:

MEGACOAT-belagda bornitridvändskär. MultiEdge; 2 skär per vändskär.

Sort: KBN25M

Eggutförande: ME

Skärdjup a_p : 0,05 - 0,5 mm

Matning f : 0,08 - 0,15 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Eggutförande	ME
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 200 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,05 - 0,5 mm
Matning f	0,08 - 0,15 mm/v

Sort	KBN25M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	CBN
ISO-kod vändskär	CCMW 060208
Antal byten/skär	2
Produktnamnsattribut	KBN25M
Produktslag	Vändskär för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
kontinuerligt	mindre lämplig		
oregelbundet	lämplig		
intermittent	mindre lämplig		
torrt	lämplig		