



## Radio, batteri/nät, Typ: M18RC



### Beställningsdata

Ordernummer	073960 M18RC
GTIN	4002395005420
Artikelklass	03L

### Beskrivning

#### Utförande:

Robust, stänkvattenskyddad (IP54) byggradio för nät- och batteridrift.

- **Laddningsfunktion för Milwaukee 18 V-batterier.**
- **Bluetooth-funktion med 30 m räckvidd.**
- **12 V USB-uttag för laddning av mobiltelefoner eller för drivning av portabla ljudspelare.**
- **Drift med Milwaukee 18 V-batterier eller med 230 V nätspänning.**

#### Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

Inklusive nätkabel, 2 buffertbatterier, AUX-anslutningskabel, utan batterier.

### Teknisk beskrivning

Batterispänning	18 V
höjd	381 mm
Längd	304 mm

vikt	7,7 kg
tillverkarens beteckning	M18RC-0
Bredd	304 mm
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Antal ingående batterier	0
IP-skyddsklass	IP 54
Energiförsörjning	Batteridriven
Energiförsörjning	Nätdriven
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
Produktslag	Radio

## Tillbehör

Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Litiumjon system M18B5 Batterityp MB18	073816 MB18
Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC