

Garant**Sats underläggsplattor, Typ: IR****Beställningsdata**

Ordernummer	272650 IR
GTIN	4045197371706
Artikelklass	21J

Beskrivning**Innehåll:**

10 st: Nr 272620
strl. -1,5; -0,5; 0; 0,5;
2×1,5; 2,5; 3,5; 4,5
Nr 272624 strl. S

OBS!:

Hållarna levereras utan fast lutningsvinkel med en 1,5° underläggsplatta.

Teknisk beskrivning

Bearbetningsriktning	Höger
för plattstorlek L	16 mm
Produktslag	Underläggsplatta

Tillbehör

Underläggsplatta för invändiga skärhållare Lutningsvinkel 0,5 grad	272620 0,5
	272620 2,5

Underläggsplatta för invändiga skärhållare Lutningsvinkel
2,5 grad

Underläggsplatta för invändiga skärhållare Lutningsvinkel
-1,5 grad

272620 -1,5

Underläggsplatta för invändiga skärhållare Lutningsvinkel
4,5 grad

272620 4,5

Underläggsplatta för invändiga skärhållare Lutningsvinkel
1,5 grad

272620 1,5

Underläggsplatta för invändiga skärhållare Lutningsvinkel
-0,5 grad

272620 -0,5

Underläggsplatta för invändiga skärhållare Lutningsvinkel
0 grad

272620 0

Underläggsplatta för invändiga skärhållare Lutningsvinkel
3,5 grad

272620 3,5

Underläggsplatta för invändiga skärhållare Lutningsvinkel
5 grad

272624 5