



Kraftfull handbormaskin, Typ: 720549



Beställningsdata

Ordernummer	075155 720549
GTIN	4014586876443
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull bormaskin med varvtalsinställning för flexibel användning vid metallarbete.

- **Höger/vänstergång för gängskärning upp till M12.**
- **Förstklassig Röhm metallsnabbchuck SUPRA SK.**
- **Vridmomentglidkoppling.**
- **Momentstabil 1200 W högkapacitetsmotor.**

Mekanisk växel med två hastigheter.

Fördel:

Högklassig Röhm metallsnabbspännchuck.

leveransinnehåll:

Inklusive snabbchuck 3 – 16 mm, sidohandtag.

OBS!:

Passande spiralborrar finns från nr 114000.

Teknisk beskrivning

maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
borrhuckens spännvidd	3 - 16 mm
tillverkarens beteckning	BOS 16-2
maximal spiralborr-Ø i stål, 1:a växeln	16 mm

chuckfäste	1/2 tum – 20 UNF
maximal spiralborr-Ø i trä, 2:a växeln	50 mm
vikt	3,7 kg
effektförbrukning	1200 W
maximal spiralborr-Ø i trä, 1:a växeln	50 mm
maximal spiralborr-Ø i stål, 2:a växeln	10 mm
varvtalsområde 1:a växeln	0 - 520 min ⁻¹
varvtalsområde 2:a växeln	0 - 1600 min ⁻¹
Energiförsörjning	Nätdriven
lämpligt för material	Stål
Produktslag	Bormaskin