

**DCMW 11T302, KBN35M, Typ: ME****Beställningsdata**

Ordernummer	265684 ME
GTIN	4960664544196
Artikelklass	25H

**Beskrivning****Utförande:**

MEGACOAT-belagda bornitridvändskär. MultiEdge; 2 skär per vändskär.

Sort: KBN35M

Eggutförande: ME

Skärdjup  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Matning  $f$ : 0,08 - 0,15 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 200 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärförhållande	kontinuerligt
Eggutförande	ME
Matning $f$	0,08 - 0,15 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Hörnradi	0,2 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 200 m/min

Sort	KBN35M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	CBN
ISO-kod vändskär	DCMW 11T302
Antal byten/skär	2
Produktnamnsattribut	KBN35M
Produktslag	Vändskär för svarvning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
intermittent	lämplig		
torrt	lämplig		