

**DCMW 11T308, KBN35M, Typ: ME****Beställningsdata**

Ordernummer	265696 ME
GTIN	4960664544219
Artikelklass	25H

Beskrivning**Utförande:**

MEGACOAT-belagda bornitridvändskär. MultiEdge; 2 skär per vändskär.

Sort: KBN35M

Eggutförande: ME

Skärdjup a_p : 0,05 - 0,5 mm

Matning f : 0,08 - 0,15 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,08 - 0,15 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 200 m/min
Skärdjup a_p	0,05 - 0,5 mm
Eggutförande	ME

Sort	KBN35M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	CBN
ISO-kod vändskär	DCMW 11T308
Antal byten/skär	2
Produktnamnsattribut	KBN35M
Produktslag	Vändskär för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
intermittent	lämplig		
torrt	lämplig		