

**Garant****Stickstålsplatta neutral, HU7310, Spårbredd w: 3,1 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273310 3,1
GTIN	4045197600844
Artikelklass	21J

**Beskrivning****Användningsdata:**

För sticksvärd nr 273551 – 273558.

**Teknisk beskrivning**

Spårbredd w	3,1 mm
Matning f	0,1 mm/v
Hörnradie	0,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Beläggning	obelagd
Primäranvändning	N
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HU7310
Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	300 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	300 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	230 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		