

**Weldonhållare för fräs med gänga med invändig kylning, Ø d = 32 mm, Gänga M × L1: M12X105****Beställningsdata**

Ordernummer	301328 M12X105
GTIN	4045197331823
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:****Skafttolerans h6.****Användningsdata:**

För användning i Weldonhållare.

Invändig: ja

Håldiameter D<sub>1</sub>: 12,5 mmØ D<sub>2</sub>: 21 mmtotallängd L<sub>tot</sub>: 170 mmEffektiv längd L<sub>1</sub>: 105 mmL<sub>2</sub>: 24 mm**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	170 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	105 mm
L <sub>2</sub>	24 mm
Håldiameter D <sub>1</sub>	12,5 mm
fäste	Ø d = 32 mm
Invändig	ja

