



NiMH-battericellset uppladdningsbart förladdad, Internationellt utförande: LR14



Beställningsdata

Ordernummer	081575 LR14
GTIN	4013674353521
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Laddbara batterier med **högsta kapacitet** för långa urladdningstider i miljövänlig NiMH-teknik – kan laddas upp till 1000 gånger.

Ny batteriteknik maxE. Levereras **uppladdade**. Kan användas efter 1 år utan uppladdning, **minimal självurladdning**, perfekt för lågförbrukare. Maximal laddningsström 1400 mA.

Teknisk beskrivning

märkspänning	1,2 V
kemisk struktur	Nickel-metallhydrid
Internationellt utförande	LR14
återuppladdningsbar	ja
vikt per styck	82,5 g
Antal ingående batterier	2

batterikapacitet	4500 mAh
Batterityp	Baby, C
Produktslag	Akkumulator