



## Bandslipmaskin GIS, Typ: 790229



### Beställningsdata

Ordernummer	077612 790229
GTIN	2050001676740
Artikelklass	03H

### Beskrivning

#### Utförande:

GRIT GI-bandslipprogram för höga industrikrav: **Robust utförd**, med **extremt kraftfulla motorer**.

- **God ekonomi genom bästa möjliga avverkningskapacitet.**
- **Kraftfull motor med 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Patenterat bandspännsystem,**
- **Hög arbets säkerhet: Anslag, slipspalt och ögonskydd kan ställas in individuellt.**

Den idealiska lösningen för alla som enbart söker en bandslipmaskin utan påbyggnadsmöjligheter. Robust, kompakt konstruktion och enkelt hantering garanterar förstklassiga arbetsresultat. Bekvämt inställbar arbetshöjd, spånuppsamlare.

#### leveransinnehåll:

Inklusive maskinfot, CEE-kontakt (16 A), 1 slipband 2000 mm, kornstorlek 36.

#### OBS!:

Slipband se nr 558310 ff och nr 558453-56.

### Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	GIS 75
--------------------------	--------

bandbredd	75 mm
bandlängd	2000 mm
vikt	74 kg
maximalt varvtal:	3000 min <sup>-1</sup>
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Bandslipar

## Tillbehör

Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 36	558453 36
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 80	558453 80
Slipband zirkoniumoxid (ZA)ZK713X Kornstorlek 40	558310 40
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 120	558453 120
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 60	558454 60
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 120	558454 120
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 60	558453 60
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 36	558454 36
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 80	558454 80
Slipband zirkoniumoxid (ZA)ZK713X Kornstorlek 120	558310 120
Slipband zirkoniumoxid (ZA)ZK713X Kornstorlek 60	558310 60
Slipband zirkoniumoxid (ZA)ZK713X Kornstorlek 80	558310 80
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 36	558456 36