

Garant**Sticksvärd HSS, neutral, Bladhöjd h₅ / spårbredd w: 26/3,1 mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 273560 26/3,1 |
| GTIN | 4045197587534 |
| Artikelklass | 21U |

Beskrivning**Passar till:**

Hållare nr 273984 – 273994 eller nr 319132; 319133 (VDI-hållare).

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Bladhöjd h ₅ | 26 mm |
| för max. arbetsstycke-Ø | 75 mm |
| Spårbredd w | 3,1 mm |
| maximalt stickdjup t _{max} | 37,5 mm |
| totallängd L | 110 mm |
| Skärmaterial | HSS |
| Användning | neutral |
| Invändig | nej |
| axiell spårstickning kan göras | nej |
| Produktslag | Sticksvärd |