

Garant**VCGT 110302 FN, PKD, Eggutförande: TWF****Beställningsdata**

Ordernummer	265877 TWF
GTIN	4045197452825
Artikelklass	21L

Beskrivning**Utförande:**

PKD – polykristallin diamant, finkornig. Finbearbetning, vassa eggar för litet skärtryck.

Användningsdata:

För aluminium, aluminiumlegeringar, icke järnmetaller, plast, kompositmaterial, titanlegeringar, sintermetaller.

Spånvinkel: 6 grad

Sort: PKD

Eggutförande: TWF

Skärdjup a_p : 0,1 - 1 mm

Matning f : 0,03 - 0,2 mm/v

Skärhastighet v_c för aluminium < 10 % Si: 400 - 3500 m/min

Skärhastighet v_c för G(C)FK: 400 - 900 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c för G(C)FK	400 - 900 m/min
Matning f	0,03 - 0,2 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt

Skärhastighet v_c för aluminium < 10 % Si	400 - 3500 m/min
Skärdjup a_p	0,1 - 1 mm
Hörnradie	0,2 mm
Eggutförande	TWF
Sort	PKD
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	PKD
ISO-kod vändskär	VCGT 110302 FN
Antal byten/skär	1
Produktnamnsattribut	PKD
Spänvinkel	6 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning