

**Garant****Avstickning spårstickning, HU7310, Spårbredd w: 3mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 273697 3      |
| GTIN         | 4045197580429 |
| Artikelklass | 21L           |

**Beskrivning**

Avstickning spårstickning 3 mmtolerans spårbredd w:  $\pm 0,03$  mm  
Matning f: 0,07 - 0,2 mm/v

**Teknisk beskrivning**

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Spårbredd w                 | 3 mm                                |
| tolerans spårbredd w        | $\pm 0,03$ mm                       |
| Matning f                   | 0,07 - 0,2 mm/v                     |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Skärmaterial                | VHM                                 |
| Beläggning                  | obelagd                             |
| Primäranvändning            | N                                   |
| Sekundär användning         | Ti                                  |
| Skärförhållande             | kontinuerligt                       |
| Sort                        | HU7310                              |
| hörnradie R                 | 0,2 mm                              |
| Antal byten/skär            | 2                                   |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Vändskärslattprofil | neutral                     |
| Produktslag         | Vändskär för sticksvarvning |

## Användardata

|                            | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|----------------------------|----------------|----------------|---------|
| Aluminium, plast           | lämplig        | 350 m/min      | N       |
| Alu (kortspånig)           | lämplig        | 350 m/min      | N       |
| Alu > 10% Si               | lämplig        | 280 m/min      | N       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        | 50 m/min       | S       |
| kontinuerligt              | lämplig        |                |         |
| oregelbundet               | mindre lämplig |                |         |
| vått maximal               | lämplig        |                |         |