

**VBGW 160408, KBN05M, Typ: ME****Beställningsdata**

Ordernummer	265742 ME
GTIN	4960664599271
Artikelklass	25H

Beskrivning**Utförande:**

MEGACOAT-belagda bornitridvändskär. MultiEdge; 2 skär per vändskär.

Sort: KBN05M

Eggutförande: ME

Skärdjup a_p : 0,05 - 0,5 mm

Matning f : 0,08 - 0,15 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,05 - 0,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,08 - 0,15 mm/v
Eggutförande	ME
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 200 m/min

Sort	KBN05M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	CBN
ISO-kod vändskär	VBGW 160408
Antal byten/skär	2
Produktnamnsattribut	KBN05M
Produktslag	Vändskär för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
torrt	lämplig		