

**Garant****Avstickning spårstickning, CU7025, Spårbredd w: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273703 6
GTIN	4045197579065
Artikelklass	21J

**Beskrivning****Utförande:**

Spånbrytare för små diametrar och snittkraftsreduktion.

**Teknisk beskrivning**

tolerans spårbredd w	± 0,04 mm
Spårbredd w	6 mm
Matning f	0,09 - 0,34 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
Beläggning	obelagd
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	CU7025
hörnradie R	0,3 mm
Antal byten/skär	2
Vändskärsplattprofil	neutral

Produktslag

Vändskär för sticksvarvning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	210 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	140 m/min	P
kontinuerligt	lämplig		
torrt	lämplig		