

**VBGW 160408, KBN25M, Typ: MET****Beställningsdata**

Ordernummer	265744 MET
GTIN	4960664529834
Artikelklass	25H

Beskrivning**Utförande:**

MEGACOAT-belagda bornitridvändskär. MultiEdge Tough; 2 skär per vändskär med speciell spånbreakare för optimala resultat vid intermitterent bearbetning.

Sort: KBN25M

Eggutförande: MET

Skärdjup a_p : 0,05 - 0,5 mm

Matning f : 0,1 - 0,2 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 180 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,05 - 0,5 mm
Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,1 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 180 m/min
Eggutförande	MET
Skärförhållande	snitt intermitterent

Sort	KBN25M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	CBN
ISO-kod vändskär	VBGW 160408
Antal byten/skär	2
Produktnamnsattribut	KBN25M
Produktslag	Vändskär för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
kontinuerligt	mindre lämplig		
oregelbundet	lämplig		
intermittent	mindre lämplig		
torrt	lämplig		