


Garant**Avstickning spårstickning, HB7215, Spårbredd w: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273706 3
GTIN	4045197502766
Artikelklass	21J

Teknisk beskrivning

tolerans spårbredd w	± 0,03 mm
Spårbredd w	3 mm
Matning f	0,07 - 0,2 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	K
Sekundär användning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7215
hörnradie R	0,3 mm
Antal byten/skär	2
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	210 m/min	P
GG(G)	lämplig	280 m/min	K
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		