



Borrchuckar Form A, SK 40, spännvidd: 2,5-16mm



Beställningsdata

Ordernummer	301490 2,5-16
GTIN	2050001690555
Artikelklass	33W

Beskrivning

Utförande:

För höger- och vänstergång.

leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

Lös chucknyckel nr 627425	SW 6
utkragningenslängd A-mått	95 mm
spännvidd	2,5 - 16 mm
Utvändig-Ø D	57 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 18000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 30 µm
Produktslag	Kort borrchuck

Tillbehör

Spännbackssats 3 delar för spännvidd 2,5-16 mm	309701 2,5-16
Drev för spännvidd 2,5-16 mm	309702 2,5-16