



## Hydro-expansionsspännchuck kort, smal, form AD, SK 30, Spännhylsa D1: 20mm



### Beställningsdata

Ordernummer	302030 20
GTIN	
Artikelklass	33W

### Beskrivning

#### Utförande:

##### Kort, smalt utförande:

- kast  $\leq 3 \mu\text{m}$
- Med Balluffchip-hål.
- Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
- Flexibel genom att reduceringshylsor kan användas.
- Kylmedelstryck upp till 80 bar.

#### Användningsdata:

För borrar, brotschning och finfräsning

#### leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

#### Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-spännnyckel nr 308810 – 308830, storlek 12; 20; 32:  
Mellanbussning nr 302135 – 302180.

Anslagskruv för direkt inspanning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.

### Teknisk beskrivning

passande reducerhylsa	302160; 302165; 302155; 302150
utkragningslängd A-mått	90 mm
vikt	0,7 kg

Effektiv längd L <sub>1</sub>	71 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	20 mm
L <sub>2</sub>	50 mm
Ø D <sub>2</sub>	42 mm
gängaM	M8×1
Utvändig-Ø D	45 mm
justersträcka V	10 mm
fäste	SK 30
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

## Tillbehör

Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 16 mm	302155 16
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 8 mm	302160 8
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 12 mm	302155 12
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 5 mm	302155 5
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 4 mm	302160 4
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 14 mm	302155 14
Dragtapp 60°tätad passar för konor 30	308785 30
Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308765 30
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 16 mm	302160 16
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 5 mm	302160 5
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 6 mm	302160 6

Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308760 30
Slitsad reducerhysätätad Spännhylsa D1 14 mm	302160 14
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 4 mm	302155 4
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 3 mm	302155 3
Slitsad reducerhysätätad Spännhylsa D1 3 mm	302160 3
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 10 mm	302155 10
Slitsad reducerhysätätad Spännhylsa D1 10 mm	302160 10
Slitsad reducerhysätätad Spännhylsa D1 12 mm	302160 12
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 8 mm	302155 8
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 6 mm	302155 6