



Borrchuckar Form A, SK 50, spännvidd: 1-13mm



Beställningsdata

Ordernummer	301500 1-13
GTIN	4045197307644
Artikelklass	37D

Beskrivning

Utförande:

För höger- och vänstergång.
Brunerad.

leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

spännvidd	1 - 13 mm
Lös chucknyckel nr 627425	SW 6
utkragningslängd A-mått	87,5 mm
Utvändig-Ø D	43 mm
fäste	SK 50
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 18000 min ⁻¹
Maximalt åtdragningsmoment $M_{d\ max}$	≤ 14 Nm
Produktslag	Kort borrchuck

Tillbehör

DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Specialdragtapp, utan innergätagätad passar för konor 50	308720 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50