



Densimet verktygshållare för kopierfräsar med gänga, Ø d = 20 mm, Gänga M × Lges: M10X190



Beställningsdata

Ordernummer	301348 M10X190
GTIN	4045197439352
Artikelklass	31A

Beskrivning

Utförande:

- Vibrationsdämpande.
- Skafttolerans h6.

Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar.

Invändig: ja

Svängning: dämpad

Håldiameter D₁: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Effektiv längd L₁: 140 mm

Teknisk beskrivning

gängaM	M10×190
Ø D ₂	18 mm
Effektiv längd L ₁	140 mm
Håldiameter D ₁	10,5 mm
fäste	Ø d = 20 mm
Skaft-Ø d	20 mm
Invändig	ja
Svängning	dämpad

