

**Garant****Hydro-expansionsspännchuck kort, HT-utförande med kylkanalborrhål, SK 40, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302031 12
GTIN	4045197644763
Artikelklass	31H

**Beskrivning****Utförande:**

- Mycket hög total styvhet tack vare optimerad konstruktion.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
- Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.

**Användningsdata:**

- För kraftig spånavverkning vid fräsning.
- Maximal momentöverföring 550 Nm, HT-utförande (High Torque).
- Idealiska dämpningsegenskaper, bidrar till optimal ytkvalitet, lång livslängd och skonsam drift för spindeln.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, reducerhylsor nr 302135 – 302187.

**OBS!:**

V = max justeringssträcka!

Varning vid överlånga verktyg och TPC-bearbetning.

**Teknisk beskrivning**

utkagningslängd A-mått	50 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	31 mm

passande reducerhylsa	302140; 302135
Spännhylsa D <sub>1</sub>	12 mm
Utvändig-Ø D	42 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Kylkanalborrhål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

## Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 5 mm	302135 5
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 3 mm	302140 3
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 4 mm	302140 4
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 40	308700 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 6 mm	302135 6

Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 3 mm	302135 3
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 5 mm	302140 5
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 8 mm	302140 8
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 4 mm	302135 4
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 6 mm	302140 6
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 8 mm	302135 8
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40