

**Borrchuckar Form A, SK 50, spännvidd: 2,5-16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301500 2,5-16
GTIN	4045197307651
Artikelklass	37D

**Beskrivning****Utförande:**

För höger- och vänstergång.  
Brunerad.

**leveransinnehåll:**

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

spännvidd	2,5 - 16 mm
Lös chucknyckel nr 627425	SW 6
utkragningslängd A-mått	106,5 mm
Utvändig-Ø D	56 mm
fäste	SK 50
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 18000 min <sup>-1</sup>
Maximalt åtdragningsmoment $M_{d \max}$	≤ 14 Nm
Produktslag	Kort borrchuck

---

**Tillbehör**

Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 50	308720 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50