

**Garant****Borrchuckar form AD/B, SK 40, spännvidd: 0,5-16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301465 0,5-16
GTIN	4045197573407
Artikelklass	31B

**Beskrivning****Utförande:**

För höger- och vänstergång.

Med Balluff/RFID-chip-hål. Största radialkast  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

Blästrad med glaspärlor

**leveransinnehåll:**

Inklusive **chucknyckel** med T-handtag.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

Lös chucknyckel nr 627425	SW 6
konstruktion	Standard
spännvidd	0,5 - 16 mm
utkragningslängd A-mått	90 mm
Utvändig-Ø D	57 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Invändig	ja, med max. 50 bar

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 20 µm
Maximalt åtdragningsmoment M <sub>d max</sub>	≤ 14 Nm
Produktslag	Kort borrhuck

## Tillbehör

Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40

Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 40	308700 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40