

**Garant****Inskruvningsadapter för spännhylsor ER16, Gänga M × A-mått: M16X50****Beställningsdata**

Ordernummer	301382 M16X50
GTIN	4045197649492
Artikelklass	31Z

**Beskrivning****Utförande:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft.

**Passar till:**

Verktygshållare för kopierfräsar med gänga.

**leveransinnehåll:**

Inklusive hylsmutter.

**Specialtillbehör:**

ER-spännhylsor nr 308901 – 309430.

ER-spännhylsmuttrar nr 309650; 309652.

**OBS!:**

Passande förlängning resp. reducering under nr 301358; 301359.

**Teknisk beskrivning**

gängaM	M16×50
Ø D <sub>2</sub>	30 mm
för utvändig mutterdiameter D	22 mm
L <sub>1</sub>	30 mm
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Verktygshållare

## Tillbehör

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308920 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308901 10
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308921 3
ER Mini hylsmutter för ER 25	309650 25
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308906 4
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308906 5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308906 10
ER Mini hylsmutter för ER 8	309650 8
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308906 8
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER Mini hylsmutter för ER 16	309650 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308920 6
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 8 mm	309430 8
ER-Mini-spännmutter för tätningsbrickor för ER 20	309652 20
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308920 5
ER-Mini-spännmutter för tätningsbrickor för ER 25	309652 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308901 9
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308921 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308901 8
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308906 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3 mm	308922 3

ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	308922 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308920 1
ER-Mini-spännmutter för tätningbrickor för ER 16	309652 16
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	308922 6
ER Mini hylsmutter för ER 20	309650 20
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	308922 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308920 8
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309430 6
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308921 9
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER Mini hylsmutter för ER 11	309650 11
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308921 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 5 mm	308922 5
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
	309430 3,5

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation  
nom. spänn-Ø d 3,5 mm

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	308922 9
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308906 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308901 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308920 9
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 9 mm	309430 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308901 7
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308901 4
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 7 mm	309430 7
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	308922 10
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308921 4
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 10 mm	309430 10