


Garant**Avstickningsplatta Finbearbetning, HB7215, Spårbredd w: 2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273717 2
GTIN	4045197657954
Artikelklass	21J

Teknisk beskrivning

tolerans spårbredd w	$\pm 0,03$ mm
Spårbredd w	2 mm
Matning f	0,04 - 0,14 mm/v
Skärdjup a_p	0,2 - 1,1 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	K
Sekundär användning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7215
hönradie R	0,2 mm
Antal byten/skär	2
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	210 m/min	P
GG(G)	lämplig	280 m/min	K
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		