



## Hydro-expansionsspännchuck kort, smal, form AD, SK 30, Spännhylsa D1: 6mm



### Beställningsdata

Ordernummer

302030 6

GTIN

Artikelklass

33W

### Beskrivning

#### Utförande:

##### Kort, smalt utförande:

- kast  $\leq 3 \mu\text{m}$
- Med Balluffchip-hål.
- Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
- Flexibel genom att reduceringshylsor kan användas.
- Kylmedelstryck upp till 80 bar.

#### Användningsdata:

För borrar, brotschning och finfräsning

#### leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

#### Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-spännnyckel nr 308810 – 308830, storlek 12; 20; 32:  
Mellanbussning nr 302135 – 302180.

Anslagsskruv för direkt inspanning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.

### Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått

55 mm

Spännhylsa D<sub>1</sub>

6 mm

L<sub>2</sub>

20 mm

vikt	0,6 kg
gängaM	M5
Ø D <sub>2</sub>	26 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	36 mm
Utvändig-Ø D	45 mm
justersträcka V	10 mm
fäste	SK 30
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

## Tillbehör

Dragtappartätad, form A passar för konor 30	308610 30
Dragtapp 60°tätad passar för konor 30	308785 30
Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308760 30
Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308765 30