

Garant**Borrhuckar form AD/B, SK 50, spännvidd: 0,5-16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301467 0,5-16
GTIN	4045197573414
Artikelklass	31B

Beskrivning**Utförande:**

För höger- och vänstergång.

Med Balluff/RFID-chip-hål. Största radialkast $\leq 20 \mu\text{m}$.

Blästrad med glaspärlor

leveransinnehåll:

Inklusive **chucknyckel** med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

spännvidd	0,5 - 16 mm
utkragningslängd A-mått	106 mm
konstruktion	Standard
Lös chucknyckel nr 627425	SW 6
Utvändig-Ø D	57 mm
fäste	SK 50
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Invändig	ja, med max. 50 bar

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 18000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 20 μm
Maximalt åtdragningsmoment M _{d max}	≤ 14 Nm
Produktslag	Kort borrhuck

Tillbehör

Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 50	308720 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50