

Garant**Inskruvningsadapter för spännhylsor ER16, Gänga M × A-mått: M16X85****Beställningsdata**

Ordernummer	301382 M16X85
GTIN	4045197644930
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft.

Passar till:

Verktygshållare för kopierfräsar med gänga.

leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

ER-spännhylsor nr 308901 – 309430.

ER-spännhylsmuttrar nr 309650; 309652.

OBS!:

Passande förlängning resp. reducering under nr 301358; 301359.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	30 mm
gängaM	M16×85
för utvändig mutterdiameter D	22 mm
L ₁	65 mm
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Verktygshållare

Tillbehör

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308901 10
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	308922 9
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308901 7
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309371 8
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308906 3
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308921 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spänntång HPmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	309372 4
ER Mini hylsmutter för ER 16	309650 16
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308921 8
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309371 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309371 6
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308921 6

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spännstång HPmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309372 8
ER Mini hylsmutter för ER 8	309650 8
ER-Mini-spännmutter för tätningbrickor för ER 25	309652 25
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	308922 6
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 10 mm	309370 10
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308921 4
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308901 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308901 3
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 1 mm	309370 1
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	308922 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 9 mm	309370 9
ER-spännstång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	309371 3
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308906 8
ER-spännstång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309371 9
ER-spännstång HPmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309372 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308920 4
ER-Mini-spännmutter för tätningbrickor för ER 16	309652 16
ER-spännstång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	309371 5
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 6 mm	309370 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308920 9

ER Mini hylsmutter för ER 25	309650 25
ER-Mini-spännmutter för tätningsbrickor för ER 20	309652 20
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 4 mm	309370 4
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309371 10
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 5 mm	308922 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308920 3
ER Mini hylsmutter för ER 11	309650 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	308922 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308920 1
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 8 mm	309370 8
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 2 mm	309370 2
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309371 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 5 mm	309370 5
ER Mini hylsmutter för ER 20	309650 20
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308906 5
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3 mm	308922 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	308922 7
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308906 6
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308921 5
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 7 mm	309370 7

ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 9 mm	308901 9
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 8 mm	308901 8
ER-spänntång HP nom. spann-Ø d 3 mm	309370 3
ER-spännhylsamed tätning nom. spann-Ø d 4 mm	308906 4