



Hydro-expansionsspännchuck kort, kraftig, Form ADB, SK 40, Spännhylsa D1: 20mm



Beställningsdata

Ordernummer	302001 20
GTIN	2050001653024
Artikelklass	33W

Beskrivning

Utförande:

- **Kast $\leq 3 \mu\text{m}$**
- **Med Balluffchip-hål.**
- **Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.**
- **Flexibel genom att reduceringshylsor kan användas.**
- **Kylmedelstryck upp till 80 bar.**

Användningsdata:

För borrar, brotschning och finfräsning

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-spännnyckel nr 308810 – 308830, storlek 12; 20; 32;
Mellanbussning nr 302135 – 302180.

Anslagsskruv för direkt inspanning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.

OBS!:

V = max justeringssträcka!

Bearbetningsstrategi: HSC

utkragningslängd A-mått: 64,5 mm

Utvändig-Ø D: 49,5 mm

Effektiv längd L₁: 42 mm

passande reducerhylsa: 302160; 302165; 302155; 302150

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	64,5 mm
Effektiv längd L ₁	42 mm
Spännhylsa D ₁	20 mm
passande reducerhylsa	302160; 302165; 302155; 302150
Utvändig-Ø D	49,5 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
Slitsad reducerhylsa med kylning Spännhylsa D1 4 mm	302155 4
Slitsad reducerhylsa tätad Spännhylsa D1 3 mm	302160 3
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Slitsad reducerhylsa tätad Spännhylsa D1 10 mm	302160 10
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40

Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308700 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
Slitsad reducerhylsa med kylning Spännhylsa D1 8 mm	302155 8
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308720 40
Slitsad reducerhylsa tätad Spännhylsa D1 6 mm	302160 6
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308812 40
Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
Slitsad reducerhylsa tätad Spännhylsa D1 4 mm	302160 4
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Slitsad reducerhylsa med kylning Spännhylsa D1 10 mm	302155 10
Slitsad reducerhylsa med kylning Spännhylsa D1 5 mm	302155 5
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40	308810 40
Slitsad reducerhylsa med kylning Spännhylsa D1 16 mm	302155 16
Slitsad reducerhylsa tätad Spännhylsa D1 14 mm	302160 14
Slitsad reducerhylsa med kylning Spännhylsa D1 3 mm	302155 3
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
Slitsad reducerhylsa med kylning Spännhylsa D1 12 mm	302155 12
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Slitsad reducerhylsa med kylning Spännhylsa D1 14 mm	302155 14
Slitsad reducerhylsa tätad Spännhylsa D1 5 mm	302160 5

Slitsad reducerhylsa tätad Spännhylsa D1 12 mm	302160 12
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
Dragtappar Mazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40
Slitsad reducerhylsa tätad Spännhylsa D1 16 mm	302160 16
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Slitsad reducerhylsa tätad Spännhylsa D1 8 mm	302160 8
Slitsad reducerhylsa med kylning Spännhylsa D1 6 mm	302155 6
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40