



Hydro-expansionsspännchuck kort, smal, form ADB, SK 40, Spännhylsa D1: 8mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 302032 8 |
| GTIN | 2050001653116 |
| Artikelklass | 33W |

Beskrivning

Utförande:

- Rundgång $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
- Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.
- Kylvätsketryck upp till 80 bar.

Användningsdata:

För borrar, brotschning och finfräsning

leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-spännnyckel nr 308810 – 308830, storlek 12; 20; 32; reduceringshylsa nr 302135 – 302187.

Anslagskruv för direkt inspänning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|---------|
| Spännhylsa D ₁ | 8 mm |
| Effektiv längd L ₁ | 61,5 mm |
| L ₂ | 30 mm |
| gängaM | M6 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| vikt | 1,3 kg |
| utkragningsslängd A-mått | 80,5 mm |
| Ø D ₂ | 28 mm |
| Utvändig-Ø D | 49,5 mm |
| justersträcka V | 10 mm |
| fäste | SK 40 |
| Hållare norm | ISO 7388-1 |
| Form | ADB |
| Invändig | ja, med max. 80 bar |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm |
| Bearbetningsstrategi | HSC |
| Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |

Tillbehör

| | |
|---|------------|
| Dragtappartätad, form B passar för konor 40 | 308620 40 |
| DragtapparForm A passar för konor 40 | 308600 40 |
| Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40 | 308615 40 |
| Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40 | 308605 40 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40 | 308760 40 |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40 | 308795 40 |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 40 | 308650 40 |
| DragtapparMazak, form A passar för konor 40M | 308670 40M |
| Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40 | 308830 40 |
| Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40 | 308820 40 |
| Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 40 | 308700 40 |
| Dragtappartätad, form A passar för konor 40 | 308610 40 |

| | |
|---|-----------|
| Specialdragtapp passar för konor 40 | 308740 40 |
| Dragtapp 60°tätad passar för konor 40 | 308785 40 |
| DragtapparForm B passar för konor 40 | 308640 40 |
| Dragtappartätad passar för konor 40 | 308635 40 |
| Dragtappartätad passar för konor 40 | 308660 40 |
| Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40 | 308802 40 |
| Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40 | 308806 40 |
| DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40 | 308630 40 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40 | 308765 40 |
| Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40 | 308801 40 |
| DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40 | 308625 40 |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40 | 308790 40 |