


Garant**Avstickningsplatta Finbearbetning, HB7215, Spårbredd w: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273717 3
GTIN	4045197502780
Artikelklass	21J

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	3 mm
tolerans spårbredd w	$\pm 0,03$ mm
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Skärdjup a_p	0,4 - 1,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	K
Sekundär användning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7215
hörnradie R	0,2 mm
Antal byten/skär	2
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	210 m/min	P
GG(G)	lämplig	280 m/min	K
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		