

**Borrchuckar Form A, SK 40, spännvidd: 1-13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301480 1-13
GTIN	4045197307620
Artikelklass	37D

Beskrivning**Utförande:**

För höger- och vänstergång.
Brunerad.

leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	87,5 mm
Lös chucknyckel nr 627425	SW 6
spännvidd	1 - 13 mm
Utvändig-Ø D	43 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 18000 min ⁻¹
Maximalt åtdragningsmoment $M_{d\ max}$	≤ 14 Nm
Produktslag	Kort borrchuck

Tillbehör

Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 40	308700 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40